

FDV: 2407711

Produkt:	IP65 skap SF 806030
EI-nummer:	2407711
GTIN:	7090008553472
Fabrikkat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC000261
Blokknummer:	230202
Leverandørens varegruppe:	2413 - Syrefaste skap


Teknisk beskrivelse

Disse skapene brukes til krevende miljøer og hvor spesielle krav til rustbeskyttelse og IP-grad kreves.

Skapet er produsert i 2 mm matt polert syrefast 316, EN 1.4404 (SIS 2343)

Typiske bruksområder er industri, veier, jernbane, gruver og havneområder.

SF-skapene har dobbeltkravet åpning (dryppkant).

Dørene er høyrehengslet, men kan snus for venstrehengslet dør.

For å opprettholde en god IP-grad har dørene EPDM-pakning.

Hengslene er skjult i døren, som kan åpnes med vinkelen 115°.

Låsingen skjer med kompresjonslås.

Monteringsplatens mål minskes med 50 mm både på høyden og bredden i forhold til utvendige mål.

Skapet har ferdig åpning til flens FL21 (tilbehør) i bunn.

Nødvendig tilbehør for å opprettholde IP65: FL21 flens og festebraketter 2407730.

Mulig tilbehør: innvendige sideplater og dekkplater for DIN montert utstyr.

Mål

Dybde (mm)	300.0
Bredde (mm)	600.0
Høyde/diameter (mm)	800.0
Vekt (g)	30000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	600 Millimeter
Høyde	800 Millimeter
Dybde	300 Millimeter
Materiale	Rustfritt stål
Materialkvalitet	Rustfritt stål 316 (V4A)
Type overflate	Ubehandlet
Farge	Edelstål
Floor standing wall model	Nei
Veggmontering	Ja
Hjørnemodel	Nei
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Ja
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	3
Gjennomsiktig deksel	Nei
Egnet for utendørs bruk	Ja
Skråtak	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP65

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til metall-avfall for resirkulering

Målskisse

